



## Zestawy średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 50-100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe.** Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.

#### Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

#### w dostawie:

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

#### Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

liczba śrub mikrometrycznych: 3

liczba pierścieni nastawczych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 60 / 80 mm

## Opis techniczny

liczba pierścieni nastawczych	2
liczba śrub mikrometrycznych	3
zakres pomiarowy	50 - 100 mm
Ø pierścieni nastawczych	60 / 80 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	011240 50-100
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 65-80 mm	428500 65-80
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 80-100 mm	428500 80-100
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 50-65 mm	428500 50-65
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 50-65 mm	428605 50-65
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 65-80 mm	428605 65-80
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 80-100 mm	428605 80-100

