



## Zestaw średnicówek mikrometrycznych do szybkich pomiarów XTL, cyfrowy, zakres pomiarowy: 50-100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428770 50-100
GTIN	2050001706546
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów**, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Doskonale do pionowego pomiaru otworów.

#### Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

#### w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428760 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Interfejs RS232C

złącze: Złącze USB

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,005 mm

liczba głowic pomiarowych: 3  
 Ø pierścieni nastawczych: 60 / 80 mm

## Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	60 / 80 mm
liczba głowic pomiarowych	3
zakres pomiarowy	50 - 100 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	011240 50-100
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Nadajnik typ S6	498966 S6
Przewody przyłączeniowe Duplex typ 2	498950 2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Przewody przyłączeniowe Duplex typ USB2	498950 USB2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975