

Garant**Trzpienie polerskie filcowe, Ø uchwyty 3 mm, Typ: ZY0810****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552100 ZY0810
------------------	---------------

GTIN	4045197240026
------	---------------

Klasa artykułu	51E
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

Bardzo trwałe filcowe trzpienie polerskie, wykonane **ze średnio twardego filcu o szczególnie stabilnym kształcie.**

Zastosowanie:

Do polerowania wstępnego i na wysoki połysk wstępnie oszlifowanych powierzchni wymagających dokładnego kształtu geometrycznego.

wskazówka:

Filcowe trzpienie muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 –10 m/s.

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 10 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

Ø główki	8 mm
----------	------

długość główki L ₁	10 mm
-------------------------------	-------

Ø chwytu	3 mm
----------	------

Rodzaj produktu	Trzpień polerski
-----------------	------------------

Aksesoria

Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 150	552250 150
--	------------

Pasty szlifierskie SiC ziarnistość pasty szlifierskiej SiC 280	552250 280
--	------------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 0,5 µm	552330 0,5
--	------------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 1 µm	552330 1
--	----------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 10 µm	552330 10
---	-----------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 15 µm	552330 15
---	-----------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 3 µm	552330 3
--	----------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 30 µm	552330 30
---	-----------

Diament. pasty szlifierskie, 5 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 7 µm	552330 7
--	----------

Diament. pasty szlifierskie, 10 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 1 µm	552340 1
---	----------

Diament. pasty szlifierskie, 10 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 10 µm	552340 10
--	-----------

Diament. pasty szlifierskie, 10 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 15 µm	552340 15
--	-----------

Diament. pasty szlifierskie, 10 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 3 µm	552340 3
---	----------

Diament. pasty szlifierskie, 10 g monokrystaliczny ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 7 µm	552340 7
---	----------

Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor BLUE	555740 BLUE
--	-------------

Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor DARKPINK	555740 DARKPINK
--	-----------------

Pasty polerskie w blokach Unipol® kolor WHITE	555740 WHITE
---	--------------

