



## Nauszniki kapsułowe Peltor™ LiteCom™



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097798        |
| GTIN             | 4046719783694 |
| Klasa artykułu   | 04A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Pasywne nauszniki kapsułowe ze zintegrowaną funkcją radia z kapsułach. Wbudowana dwudrożna technika radiowa pozwala na komunikację z innymi użytkownikami nauszników kapsułowych LiteCom™ i urządzeniami radiowymi. **Dynamiczny mikrofon tłumiący hałas** pozwala na ułatwienie komunikacji także w głośnym otoczeniu. Zakres działania do trzech kilometrów przy maksymalnej wydajności. Nauszniki pracują w standardzie PMR 446 niewymagającym logowania i tym samym na 8 kanałach w zakresie częstotliwości 446 Mhz. Trzy przyciski pozwalają na **łatwą obsługę** nawet w rękawiczkach. **Wysyłanie sterowane głosowo** (VOX) bez obsługi klawiszami i funkcja automatycznego wyłączenia. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Połączenie ochrony słuchu, słuchawek i mikrofonu.

#### Zastosowanie:

Do komunikacji w hałaśliwych miejscach pracy.

#### Norma:

EN 352-1; EN 352-6

#### w dostawie::

Z 2 bateriami AA (alkaliczno-manganowe) 081556 LR6.

#### wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr. 097767 rozm. HY79.

wartość SNR (stopień tłumienia): 32 dB(A)

czas pracy: 20 h  
masa: 394 g

## Opis techniczny

|   |                     |
|---|---------------------|
| wartość SNR (stopień tłumienia)         | 32 dB(A)            |
| czas pracy                              | 20 h                |
| Seria                                   | Peltor™ LiteCom™    |
| Liczba dołączonych baterii              | 2                   |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081556 LR6          |
| masa                                    | 394 g               |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii |
| norma                                   | EN 352-6            |
| norma                                   | EN 352-1            |
| Rodzaj produktu                         | Nauszniki kapsułowe |

## Akcesoria

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Wskaźnik hałasu NI100                | 097305      |
| Pudełko do przechowywania            | 096920      |
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6 | 081556 LR6  |
| Zestaw higieniczny Typ HY79          | 097767 HY79 |