

3M Scotch-Brite™

Włóknina ścierna, rolki, szmatki ścierne Durable Flex, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556085 1000
GTIN	4046719858309
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Elastyczna, wysokowydajna włóknina **ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren**, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Drobne/ bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali metali nieżelaznych.

Opis techniczny

struktura włókniny	1000
porównanie ziarnistości	600 - 1000
ziarnistość	A very fine
kolor	szare
wersja	S Ultra Fine
oznaczenie firmy 3M	DF
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	100 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	100 mm×10 m
Rodzaj produktu	Włóknina ścierna, rolki,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		

drewniane	nadaje się
kamień	nadaje się warunkowo
lakiery	nadaje się
uniw.	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się

Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030