

3M Scotch-Brite™

Szmatki z włókniny ścierniej, rolka 60 szt., szmatki ściernie Durable Flex, 100×200 mm, struktura włókniny: 1000



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 556148 1000 |
| GTIN | 4046719858330 |
| Klasa artykułu | 53M |

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

Wysokowydajna włóknina Durable Flex (DF) ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Nowa struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i **jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgład.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Drobne/ bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali metali nieżelaznych.

w dostawie::

Rolka zawierająca 60 perforowanych szmatek do odrywania.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %
porównanie ziarnistości: 600 - 1000
ziarnistość: bardzo drobne
wersja: S Ultra Fine
oznaczenie firmy 3M: DF
kolor: szare

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ziarnistość | bardzo drobne |
| struktura włókniny | 1000 |
| porównanie ziarnistości | 600 - 1000 |
| kolor | szare |
| oznaczenie firmy 3M | DF |
| wersja | S Ultra Fine |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość | 100 mm |
| długość | 200 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 100×200 mm |

Akcesoria

| | |
|---------------|--------|
| Trzpień | 556030 |
| Uchwyt ręczny | 556020 |