

HOLEX**Pilniki trójkątne,, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511210 250
GTIN	4045197571632
Klasa artykułu	52A

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Niebaryłkowane pilniki** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtepe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form C

Opis techniczny

szerokość	16 mm
długość bez trzonu	250 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2
nacięcie	2
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtepo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110