

HOLEX**Pilniki kwadratowe,, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	512210 200
GTIN	4045197571649
Klasa artykułu	52A

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form D

Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
szerokość	7 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2
rodzaj nacięcia	2
Kształt	D
opis kształtu	czworokątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	4
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm

576000 80X20