

**KARNASCH**

## Giętarka kąтова, komplet ze standardowym osprzętem, wysokość gięcia do: 100mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	823650 100
GTIN	2050001931306
Klasa artykułu	86K

### Opis

#### Wykonanie:

Urządzenie z odpornego na pęknięcie żeliwa sferoidalnego, z szybkim mocowaniem mimośrodowym, do bardzo dokładnego gięcia na zimno i gorąco płaskowników, prętów okrągłych i czworokątnych. Nadają się do profesjonalnej pracy ciągłej. Nadaje się do **gięcia na szczególnie małych promieniach i zaginania**.

#### Zastosowanie:

Do dokładnego gięcia na zimno i gorąco płaskowników, prętów okrągłych i czworokątnych (kąty gięcia 0 - 120°). Gięcie na ostrej krawędzi i na różnych promieniach. Ogranicznik długości i kąta do produkcji seryjnej.

#### Maksymalne możliwości gięcia:

- (zredukowane) przy użyciu progów gnących nr. 823652 / 823653 w górnym, wyciętym obszarze:
  - płaskowniki na gorąco 50×6 mm lub 20×15 mm;
  - płaskowniki na zimno do 50×4 mm lub 20×10 mm;
  - pręty okrągłe i czworokątne na zimno do 16 mm.
- (normalne) z progami gnącymi nr 823652 / 823653 w dolnym obszarze niewyciętym:
  - płaskowniki na gorąco do 100×12 mm lub 60×20 mm;
  - płaskowniki na zimno do 100×6 mm lub 50×12 mm;
  - pręty okrągłe i czworokątne na gorąco do 30 mm;
  - pręty okrągłe i czworokątne na zimno do 18 mm.
- (maksymalne) przy użyciu progów gnących nr 823654 / 823655 (wyposażenie specjalne):
  - kątowniki (wycięte) na gorąco do 100×12 mm;
  - kątowniki (wycięte) na zimno do 60×8 mm;
  - płaskowniki miedziane do 100×12 mm;

– stal stopowa do 50×8 mm.

**w dostawie::**

Giętarka z:

1 blokiem zaciskowym z mimośrodem mocującym,  
1 progiem gnącym ostrokrawędziowym (dla materiału o grubości do 2mm) nr 823652,  
1 normalnym progiem gnącym (r = 4 mm) nr 823653, 1 płytą dociskową,  
1 ogranicznikiem długości 440 mm,  
1 ogranicznikiem kąta.

**wskazówka:**

Inne progi gnące zob. nr 823651 – 823657.

## Opis techniczny

wysokość	260 mm
szerokość	210 mm
wysokość gięcia do	100 mm
głębokość	175 mm
masa (z osprzętem)	24 kg
Rodzaj produktu	Giętarki kątowe

## Akcesoria

Płyta dociskowa, szeroka	823655
Płyta zginająca, szeroka	823654
Promieniowa płyta zginająca.	823651
Szyna zakończona szpiczaście	823657
Standardowa płyta zginająca	823653
Płyta zginająca, ostrokątna	823652
Płyta zginająca wiązkowa	823656