

3M Scotch-Brite™

**Szmatki z włókniny ścierniej, zestaw 25-częściowy, szmatki ścierne Durable Flex, 114×228 mm, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556145 1000
GTIN	8410001134420
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierającym ścierniwo.

**Elastyczna**, wysokowydajna włóknina **ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren**, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

**Zalety:**

- **Dostosowuje się do kształtu powierzchni.**
- **Otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła.**
- **Równomierny, powtarzalny zgład.**
- **Zastosowanie na sucho i na mokro.**
- **Nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Drobne/ bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali metali nieżelaznych.

**w dostawie::**

Zestaw 25 szmatek ściernych.

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	600 - 1000
ziarnistość	A very fine
kolor	szare
struktura włókniny	1000
oznaczenie firmy 3M	DF
wersja	S Ultra Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	114 mm
długość	228 mm
Atrybut nazwy produktu	114×228 mm
Rodzaj produktu	Włóknina szlifierska, arkusze

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

kamień	nadaje się warunkowo
lakiery	nadaje się
uniw.	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030