

**Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 82****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630002 82
GTIN	4045197185303
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

82 elementy – 1/4, 1/2 cala: 25 nasadek 6-kątnych 1/4, 1/2 cala, 4–32 mm

1 złącze trzpieniowe 1/4 cala 6-kąt. do 1/4 cala 4-kąt.

2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala 16 i 21 mm

1 adapter bitów 1/2 cala do bitów 5/16 cala

4 bity do śrub Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bity do trzpieniowe 6-kąt. 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bity płaskie 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bity do wkrętów z główką Phillips PH3; PH4

2 bity Pozidriv PZ3; PZ4

2 grzechotki z wypychaczem 1/4 cala i 1/2 cala

1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala

1 przetyczka 1/4 cala
 2 przeguby Cardana 1/4, 1/2 cala
 4 przedłużki 1/4, 1/2 cala 50; 100; 125; 250 mm
 1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
 1 czop przesuwny 1/2 cala
 4 nasadki wkrętakowe 1/4 cala 6-kąt. wewn. 3–6 mm
 6 nasadek wkrętakowych 1/4 cala do Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 nasadki wkrętakowe 1/4 cala płaskie 4; 5,5; 7 mm
 2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala do wkrętów z główką Phillips PH1; PH2
 2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala Pozidriv PZ1; PZ2
 9 kluczy oczkowo-płaskich 8–22 mm
 Przechowywanie w: Walizka z tworzywa sztucznego (380×285×85 mm)

Opis techniczny

liczba części	82
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-32 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-14 mm
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klips z tworzywa sztucznego kolor RED	630003 RED
---------------------------------------	------------

Klips z tworzywa sztucznego kolor BLUE

630003 BLUE