



Zestaw zapasowych rolek płótna ściernego (A) brązowy w magazynie KK 114 F, 40 mm × 50 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557950
GTIN	2050001024657
Klasa artykułu	56V

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

podajnik zawiera 5 rolek nr 557700 - ziarno 60, 80, 120, 150, 240 (szerokość 40 mm, długość 50 m).

Wykonanie, tekst reklamowy:

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporny na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi. Podajnik zawiera 5 rolek nr 557700 - ziarno 60, 80, 120, 150, 240 (szerokość 40 mm, długość 50 m).

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

Opis techniczny

Seria	KK114F
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A

szerokość rolek ekonomicznych	40 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	40 mm × 50 m
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Podajnik na 5 rolek20 – 50 mm×50 m	557960
------------------------------------	--------

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F
ziarnistość 120

557700 120

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F
ziarnistość 240

557700 240

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F
ziarnistość 150

557700 150

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F
ziarnistość 80

557700 80

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązoweKK 114 F
ziarnistość 60

557700 60