

**Klucze pazurowe kształt szczęk, rozwartość klucza: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612900 27
GTIN	4018754149179
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużaczy, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
rozwartość klucza	27 mm
grubość główki h	8 mm
szerokość główki b	45 mm
długość L	47 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	kształt szczęk
materiał	Chromowa stal stopowa

powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Przedłużka specjalna IMPACT, 3/8 cala	612950
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635420 40
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm	635645 75
Przegub z czopem, 3/8 cala	636000
Przegub Cardana, 3/8 cala QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635400 40
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635090 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75
Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 3/8 cala, z wypychaczem i uchwytem obrotowym	635220
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Grzechotka przegubowa z wypychaczem, 3/8 cala	635335
Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 305 mm	635500 305
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 165 mm	635750 165
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm	635400 160
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem	635190
	635645 240

Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 240 mm

Przedłużka, 3/8 cala giętkich długość całkowita 194 mm 635600 194

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 635025

Grzechotka drobnozębna „Zyklop Metal” czworokątny czop przetykowy, 3/8 cala, z wypychaczem 635290

Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8 636200 3/8

Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm 635700 165

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm 635400 125

Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm 635720 200

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm 635420 125

Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 711 mm 635500 711

Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 508 mm 635500 508

Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 3/8 cala 635900

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm 635429 125

Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 160 mm 635645 160

Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Metal”, 3/8 cala, z wypychaczem 635295

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm 635429 240