

**HOLEX****Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (A), Ø 100×50 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 568464 60     |
| GTIN             | 4045197680655 |
| Klasa artykułu   | 52E           |

**Opis****Wykonanie:**

**Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego** wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary Ø100×100 mm lub wykonanie wąskie o Ø 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

**Zastosowanie:**

do **odrdzewiania, usuwania zgorzeliny i zadziorów** oraz do szlifowania wzdłużnego.

**wskazówka:**

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

**Opis techniczny**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| zalecana prędkość obrotowa        | 3700 min <sup>-1</sup> |
| ziarnistość                       | 60                     |
| podłoże ścierniwa                 | płótno                 |
| oznaczenie ziarnistości           | A                      |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %                |
| Ø wałka                           | 100 mm                 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| szerokość wałka        | 50 mm   |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 100×50 mm   |
| Ø otworu               | 19 mm   |
| Rodzaj produktu        | Ściernice walcowe, wachlarzowe,<br>płótno z rozcięciami |

### Dane użytkownika

|   | przydatność          | V <sub>c</sub> | kod ISO |
|---|----------------------|----------------|---------|
| Al / Mg   | nadaje się           |                |         |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | nadaje się           |                |         |
| Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>   | nadaje się           |                |         |
| Stal < 55 HRC   | nadaje się           |                |         |
| Stal < 60 HRC   | nadaje się warunkowo |                |         |
| INOX  | nadaje się           |                |         |
| Ti  | nadaje się warunkowo |                |         |
| żeliwo szare<br>(sferoidalne)   | nadaje się           |                |         |
| CuZn  | nadaje się           |                |         |
| tworzywo sztuczne,<br>tworzywo sztuczne<br>wzmocnione włóknem<br>szklanym | nadaje się           |                |         |
| drewniane   | nadaje się           |                |         |
| lakiery   | nadaje się warunkowo |                |         |
| suchy   | nadaje się           |                |         |