

Mahr**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny IP65 i-wi, Zakres pomiarowy: 50-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421325 50-75
GTIN	4059192058777
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr z **cyframi o wielkości 10 mm** na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węgla spiekanego. Wyciągnięta grzechotka z pokrętkiem. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie pomiaru względnego i bezwzględnego. Pozycja zerowa w każdej dowolnej pozycji. dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** użytkownik rozpoznaje, czy i jak wymiar znajduje się w polu tolerancji.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cal

złącze: System radiowy MAHR i-wi

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,001 mm

odczyt: 0,00005 cal

granica błędu: 3 µm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
granica błędu	3 μ m
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,00005 cal
skok wrzeciona	0,5 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cal
złącze	System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP	IP 65
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975

Odbiornik radiowy i-wi typ STICK	498912 STICK
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK