

**Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 73****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630002 73
GTIN	4045197579119
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

73 elementów – 3/8 cala: 18 nasadek 6-kątnych 3/8 cala, 6 – 24 mm

9 nasadek głębokich 6-kąt 3/8 cala, 8 – 24 mm

2 nasadki do świec zapłonowych 3/8 cala, 16 i 21 mm

3 nasadki kluczy nasadowych z magnesem 6, 8, 10 mm

(z chwytem 6-kąt. E 6,3)

1 złącze trzpieniowe E 6,3 6-kąt. na 1/4 cala czworokąt

1 złącze trzpieniowe E 6,3 6-kąt. na 3/8 cala czworokąt

4 nasadki wkrętkowe 6-kąt. wewn. 3 – 6 mm

3 nasadki wkrętkowe płaskie 4; 5,5; 7 mm

2 nasadki wkrętkowe do śrub z główką Phillips PH1; PH2

2 nasadki wkrętkowe Pozidriv PZ1; PZ2

7 nasadek wkrętakowych do Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 grzechotka z wypychaczem 3/8 cala

1 przetyczka 3/8 cala

1 przegub Cardana 3/8 cala

2 przedłużki 3/8 cala, 75 i 225 mm

1 przedłużka 3/8 cala 50 mm Wobble Fix

1 adapter 3/8 – 1/4 cala

1 adapter 3/8 – 1/2 cala

13 kluczy płasko-oczkowych 6 – 19 mm

Przechowywanie w: walizka z tworzywa sztucznego (380x285x85 mm)

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
liczba części	73
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	6-24 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klips z tworzywa sztucznego kolor RED	630003 RED
Klips z tworzywa sztucznego kolor BLUE	630003 BLUE