




## Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie UniPower, Typ: 406UP-MAXX



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	382000 406UP-MAXX
GTIN	2050002003651
Klasa artykułu	38D

### Opis

#### Wykonanie:

- Nowa, opatentowana konstrukcja monoblokowa zapewniająca maksymalną sztywność i niezawodność.
- Szybkozłącze do przyłączy elektrycznych.
- Gwintowane tulejki w każdym biegunie wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości.
- Solidność zapewnia konstrukcja oparta na pojedynczym bloku oraz wykorzystanie zintegrowanych płyt biegunowych.

#### Zalety:

- Brak wibracji chroni narzędzie i obrabiarkę.
- Obróbka 5-stronna bez konturów kolidujących.
- Pełne wykorzystanie odcinków przesuwu.
- Znaczne skrócenie czasu uzbrajania.
- Niewrażliwe na awarię zasilania.
- Szybkie i dokładne frezowanie płaskorównoległe.
- Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
- Niewielka wysokość.
- Bardzo duże siły mocowania.
- Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.

#### Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

#### w dostawie::

Z układem sterowania XT200, do sterowania magnetyczną płytą mocującą. Z chwytakiem magnetycznym maks. 250.

**Wyp. dodatkowe:**

rozszerzenia biegunowe nr382010.

**wskazówka:**

**Pakiet instalacyjny do sterowania wieloma magnetycznymi płytami mocującymi z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie jest dostarczany na zamówienie!**

Kabel zasilający jest dostarczany bez wtyczki. **Przyłącze sieciowe 400 V / 50 Hz.**

długość: 600 mm

szerokość: 400 mm

wysokość: 51 mm

liczba biegunów: 24

podziałka biegunów: 62 mm

masa: 90 kg

## Opis techniczny

masa	90 kg
maks. siła mocowania	145 kN
liczba biegunów	24
szerokość	400 mm
wysokość	51 mm
długość	600 mm
podziałka biegunów	62 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Magnetyczne płyty mocujące

## Akcesoria

Rozszerzenia biegunowe do elektromagnetycznej płyty mocującej przy pomocy magnesu trwałego UniPower Typ PMQ	382010 PMQ
---	------------

Rozszerzenia biegunowe do elektromagnetycznej płyty mocującej przy pomocy magnesu trwałego UniPower Typ PFR	382010 PFR
---	------------

	382000 406UP
--	--------------

Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi  
włączanymi elektrycznie UniPower Typ 406UP

Chwytki magnetyczne MaxX maksymalne obciążenie  
(elem. Płas.) 250 kg

382001 250