

**Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych chromowane, liczba wkrętek: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626040 8
GTIN	7610733087594
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Trzpień kątowy, optymalne długości ramion. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana, krawędzie nieco sfazowane.

W uchwycie z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

po 1 wkrętku nr 626030, chromowanym
(wielk. 0,71 i 0,89 czerniona alkalicznie): wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

w dostawie::

przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego
po 1 wkrętku nr 626030, chromowanym
(wielk. 0,7 i 0,9 oksydowane): wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Opis techniczny

liczba wkrętek	8
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 2 mm	626030 2
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 2,5 mm	626030 2,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 7 mm	626030 7
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 4 mm	626030 4
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 3 mm	626030 3
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 1,5 mm	626030 1,5
Uchwyt przesuwny do wkrętek kątowych 6-kątnych Typ HALTER	627860 HALTER
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 5 mm	626030 5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 6 mm	626030 6
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 8 mm	626030 8
Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627250 9
Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych Typ 8	626250 8
Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9