

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych,, Zakres pomiarowy: 0-15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.**Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Pad do ładowania z akcesoriami przyłączeniowymi i instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954, kabel złącza nr 497440.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,001 mm

granica błędu: $\pm 0,010$ mm

dokładność powtórzeń: 0,005 mm

Ø kulki czujnika z HM: 0,6 mm

wysięg górny Hb: 17 mm

wysięg dolny Hf: 17 mm

Opis techniczny

odczyt co	0,001 mm
dokładność powtórzeń	0,005 mm

wysięg górny Hb	17 mm
nacisk pomiarowy	1,3 - 1,5 N
granica błędu	±0,010 mm
Ø kulki czujnika z HM	0,6 mm
wysięg dolny Hf	17 mm
zakres pomiarowy	0 - 15 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	45 mm
minimalna szerokość rowka	2,5 mm
maksymalna głębokość rowka	15 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Zewn. / wewn. skrót	011320

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Adaptery złącza Typ A4	498954 A4
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Adaptery złącza Typ A3	498954 A3