

Garant GRIDLINE

Wózek warsztatowy ToolCar, 20×16G, Liczba szuflad: 8**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914520 8
GTIN	4045197892119
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Wózki warsztatowe ToolCar z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie **matą GARANT GridLine**. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem. Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami. Fronty szuflad i słupki wózków posiadają odbojniki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują tylko listwy działowe ze szczelinami nr 951510 rozm. 125.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 125;

listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 125;

ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75 i rozm. 125.

Zamek patentowy: wkładka modułowa
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
 wysokość: 1000 mm
 szerokość: 800 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 400 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20

Opis techniczny

szerokość	800 mm
wysokość	1000 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość	500 mm
masa	85 kg
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Liczba szuflad	8
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Seria	Wózek warsztatowy ToolCar
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G
Stopień wypełnienia szuflady w G	20×16
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

Akcesoria

Zestaw mat antypoślizgowych, 5-elem., do wózka warsztatowego Typ 4	914996 4
Dodatkowa szuflada Wysokość użytkowa 75 mm	914795 75
Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy Typ L	914784 L
Korytka z mediami Wysokość 160 mm	914915 160
Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm	914852 222
Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm	914852 950
Lampy LED do wózków warsztatowych wraz ze słupkami nośnymi Typ 20	914871 20
Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy i imadłem Typ L	914785 L
Zwijacz kabla automatyczny Typ DE	914890 DE
Bambusowy blat roboczy Typ L	914780 L
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm	914851 444
Pojemnik na odpady Pojemność 24 l	914940 24
Korytka z mediami Wysokość 80 mm	914915 80
Bambusowy blat roboczy z imadłem Typ L	914781 L
Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm	914852 444
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm	914851 222
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm	914851 950
Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 100 mm	914932 100
Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 160 mm	914932 160
Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 160 mm	914930 160

Pojemnik uniwersalny o szerokości 375 mm Typ 1	914935 1
Błat do pisania Typ 1	914835 1
Uchwyt drabiny Typ 1	914945 1
Błat podręczny z zaokrąglonym obrzeżem Typ 1	914830 1
Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 100 mm	914930 100
Mata do wózka warsztatowego Typ 1	951860 1
Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad Typ G1	955051 G1
Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 2 szuflad Typ H1	955061 H1
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 23	955013 23
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 82	955025 82
Uniwersalny zestaw wkrętarek akumulatorowych liczba narzędzi 62	955028 62
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 36	955017 36
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952070 7
Zestawy mikrometrów liczba narzędzi 4	952095 4
Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5	952205 5
Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5	952210 5
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 6	952309 6
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 9	952325 9
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 5	952385 5
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952725 9
Zestaw wkrętałów trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną liczba narzędzi 6	952835 6
Zestaw wkrętałów do Torx® liczba narzędzi 5	953062 5
Zestaw wkrętałów do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 8	953170 8
Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 5	953307 5
Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 6	953325 6

Zestaw wkrętek dla elektroników, liczba narzędzi 8	953386 8
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 8	953415 8
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 8	953420 8
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 6	953421 6
Wkrętki do pobijania liczba narzędzi 7	953423 7
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczba narzędzi 28	953624 28
Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczba narzędzi 13	953690 13
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 4	954075 4
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 3	954165 3
Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 3	954475 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 4	954730 4
Zestaw pęset liczba narzędzi 5	954735 5
Zestaw bitów wkrętkowych liczba narzędzi 69	954751 69
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 23	955001 23
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 34	955003 34
Zestaw młotków, przebijaaków i wybijaków zawleczek liczba narzędzi 15	954668 15
Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951560 75
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951510 75
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951741 75
Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951560 125
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951510 125
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951741 125
Mata do szuflad Wymiar w G 20X16	951830 20X16
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X16	951885 20X16

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X16

951910 20X16