

Garant GRIDLINE

Wózek warsztatowy z 6 szufladami wysuwanymi obustronnie, 20×16G, Liczba szuflad: 6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914550 6
GTIN	4045197892232
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Wózek warsztatowy z blatem X-ABS odpornym na zarysowania, antypoślizgowym i chroniącym powierzchnie. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem. Szuflady wysuwane obustronnie.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

wskazówka:

Opcjonalna skrytka / schowek boczny nr 914791 nie są objęte mechanizmem centralnego zamykania wózka warsztatowego i są zamykane oddzielnym zamkiem patentowym.

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
 listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
 ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75; nr 951731 – 951821 rozm. 125 i nr 951741 – 951821 rozm. 200.

Opis techniczny

szerokość	800 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	71 kg
głębokość	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
wysokość	1000 mm
Liczba szuflad	6
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	75 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

Akcesoria

Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951510 125
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951510 75
Zestaw kółek do wózków warsztatowych i przejezdnych stołów warsztatowych Typ G	915567 G

