

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy z 5 szufladami wysuwanymi jednostronnie, 20×16G, liczba szuflad: 5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914580 5
GTIN	4045197892300
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Stabilna obudowa z blachy stalowej, z 2 zintegrowanymi półkami. Ściana boczna perforowana do zamocowania wyposażenia, □ 9×9 mm co 37 mm. Wnętrze szuflad jest gładkie, ale nadaje się do podziału. Odblokowanie szuflad za pomocą centralnego uchwytu w uchwycie listwowym. Szuflada zamykana centralnie **zamkiem patentowym**. Łożyskowane koła (2 kółka skrętne z hamulcem blokującym, 2 kółka stałe). Błat roboczy **bambusowy** o grubości 25 mm przystosowany do montażu imadła.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 125; 125; 200 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wytkane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200

listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75; nr 951731 – 951821 rozm. 125 i nr
951741 – 951821 rozm. 200.

Opis techniczny

głębokość	525 mm
masa	64 kg
Liczba szuflad	5
wysokość	900 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość	1000 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
znaczenie dla konfiguratora	tak
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Atrybut nazwy produktu	20×16G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Listwy działowe ze szczelinamiGłębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm

951510 125

Listwy działowe ze szczelinamiGłębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm

951510 75

915567 G

Zestaw kółek do wózków warsztatowych i przejezdnych
stołów warsztatowych Typ G
