



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: 71161164



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa

- Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Zalety:

Z uchwytem QuickIN MAX.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki. W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	800 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	45 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
oznaczenie producenta	ASCM 18 QMSelect
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	50 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	90 Nm
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu	3850 min ⁻¹
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	25 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	400 - 400 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu	1950 min ⁻¹
masa	1,5 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2	nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania

uchwyty szybkoobrotowego
1,5-13, bez akumulatora

Aksesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie
akumulatora FE18 V

073835 FE18