



Piły szablone akumulatorowe, Typ: GSA1214



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablona Bosch z systemem SDS do szybkiej i wygodnej wymiany brzeszczotu.

- **Technologia litowo-jonowa Bosch Professional zapewnia długą żywotność i wydajność akumulatora.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Ergonomiczny uchwyt Softgrip.**
- **Z lampą warsztatową LED.**

Kompaktowa piła szablona o niskim ciężarze i niewielkim obwodzie chwytu, również do wykonywania prac nad głową i jedną ręką.

Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i wskaźnikiem stanu naładowania akumulatorów.

Z lampą warsztatową LED.

w dostawie::

W komplecie walizka transportowa, 2 × brzeszczot, 2× akumulator, ładowarka szybkiego działania. W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 3,0 Ah, ładowarka szybkiego działania, 1 brzeszczot mieczowy S 522 EF elastyczny do metalu, 1 brzeszczot mieczowy S 511 DF elastyczny do drewna i metalu, L-BOXX 102, pokrywa wkładki L-BOXX do ładowarki, wkładka 1/2 L-BOXX do urządzenia, wkładka 1/2 L-BOXX do ładowarki.

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851–073859.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
pojemność akumulatora	3 Ah
oznaczenie producenta	GSA 12 V-14
cechy szczególne	SDS, LED
Napięcie akumulatorów	12 V
liczba skoków	0 - 3000 min ⁻¹
długość skoku	14,5 mm
maks. wibracje wg EN	12 m/s ²
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
masa	1,2 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073851 B12
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EF	588600 922EF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EHM	588600 922EHM
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122BF	588600 1122BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922BF	588600 922BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1155CHM	588600 1155CHM
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122EF	588600 1122EF