

Garant**Zestaw kluczy oczkowo-płaskich, wersja długa, liczba wkrętek: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614710 18
GTIN	4045197160171
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone**.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 614700 / 614200 / 614900: Wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

wskazówka:

Profil specjalny **AS-Drive**. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **AS-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

Opis techniczny

liczba wkrętek	18
----------------	----

rozwartości kluczy	metryczny
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 12 mm	614700 12
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 19 mm	614700 19
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 24 mm	614700 24
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 30 mm	614700 30
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 22 mm	614700 22
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 16 mm	614700 16
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 27 mm	614700 27
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 17 mm	614700 17
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 13 mm	614700 13
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 10 mm	614700 10
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 32 mm	614700 32
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 11 mm	614700 11
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 20 mm	614700 20
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 34 mm	614700 34

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 21 mm

614700 21

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 14 mm

614700 14

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 18 mm

614700 18

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa rozwartość klucza 15 mm

614700 15