



## Uniwersalne przyrządy pomiarowe w kasecie drewnianej, Typ: SET



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428300 SET
GTIN	5051102226589
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**Lekka, stabilna konstrukcja rurowa.** Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Stały wspornik ramienia (bez rowka prowadzącego) przesuwany na rurce umożliwia ustawienie przybliżone. Ruchomy wspornik osadzony w bardzo dokładnej prowadnicy kulkowej, łożyskowanej bez luzów i tarcia, zapewniającej najwyższą dokładność. **Stały nacisk pomiarowy dzięki zintegrowanym sprężynom.** Ruchome ramie pomiarowe można cofnąć w celu bezdotykowego ustawienia w pozycji pomiaru. Zakres pomiarowy dowolnie rozszerzalny dzięki opcjonalnemu przedłużeniu (maks. 3000 mm). Możliwość stos. z każdym czujnikiem zegar. lub czujnikiem prec. o  $\varnothing$  trzpienia 8 h6.

#### Zastosowanie:

**Uniwersalny przyrząd pomiarowy do pomiarów porównawczych.** Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych elementów o różnych kształtach oraz do mierzenia wąskich odsadzeń. Ze specjalnym wyposażeniem do mierzenia kół centrujących, wcięć, rowków, elementów w kształcie jaskółczego ogona, stożków, uzębień oraz gwintów wewn. i zewnętrznych.

#### w dostawie::

Przyrząd podstawowy, kasetka drewniana. Wraz z ramieniem pomiarowym nr 428350 wielk. 50, 2 szt. wkładek pomiarowych nr 428360 wielk. S, 2 szt. nakrętki zaciskowej nr 428358, 2 szt. ograniczników głębokości nr 428354 wielk. A regulowane, cyfrowy czujnik zegarowy ze wskaźnikiem skali, odczyt 0,001 mm, funkcja min.- / maks., pokrywa ochronna do zegara pomiarowego.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A3

zakres pomiaru: 20 mm

zakres pomiarów wewnętrznych: 30 - 250 mm

zakres pomiarów zewnętrznych: 0 - 215 mm

## Opis techniczny

zakres pomiaru	20 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 215 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	30 - 250 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	A3

## Usługi

Kalibracja suwmiarek uniwersalnych maks. zakres pomiarowy 600 mm	011300 600
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Przedłużka do 428300 długość 150 mm	428320 150
Przedłużka do 428300 długość 500 mm	428320 500
Para ramion pomiarowych wysięg 50 mm	428350 50
Nakrętka zaciskowa dla 428360, 1 sztuka Typ K	428358 K
Wkładki pomiarowe do ramion pomiarowych, 1 szt. Typ S	428360 S