

FRIEDRICH**Grzechotka, 1/2 cala z blokadą, przełączalne, całkowicie izolowane****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643810
GTIN	4007555360494
Klasa artykułu	66A

Opis**Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 V** wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie **w pełni izolowane** narzędzia (nr 643810 - 643841).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

długość całkowita: 260 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
długość całkowita	260 mm
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
Rodzaj produktu	Zapadka

Akcesoria

643841 24

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 24 mm

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 14 mm

643840 14

Przedłużka, 1/2 cala całkowicie izolowane długość
całkowita 250 mm

643820 250

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 10 mm

643841 10

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 12 mm

643840 12

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 19 mm

643840 19

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 16 mm

643841 16

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 12 mm

643841 12

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 17 mm

643840 17

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 17 mm

643841 17

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 22 mm

643840 22

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 16 mm

643840 16

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 13 mm

643840 13

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 27 mm

643840 27

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 18 mm

643841 18

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane
rozwartość klucza 11 mm

643841 11

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość
klucza 24 mm

643840 24

643840 10

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane rozwartość klucza 22 mm

643841 22

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane rozwartość klucza 14 mm

643841 14

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 18 mm

643840 18

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane rozwartość klucza 11 mm

643840 11

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm

643841 13

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane sześciokąt 6 mm

643830 6

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa całkowicie izolowane rozwartość klucza 19 mm

643841 19

Przedłużka, 1/2 cala całkowicie izolowane długość całkowita 125 mm

643820 125

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane sześciokąt 5 mm

643830 5

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane sześciokąt 8 mm

643830 8