



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1 cal 14-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	646500
GTIN	4018754080175
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, **nasadki** wg DIN 3124. Czopy kwadratowe B 25 wg DIN 3120 z ustalaczem kulowym.

Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M30 – M52.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

w dostawie:

4 nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 647000, rozm. 46; 50; 55; 60

4 nasadki 6-kątne: po 1 szt. nr 647100, rozm. 65; 70; 75; 80

1 przegub kulowy: 1 szt.

1 czop: nr 648200

1 uchwyty: nr 648700

2 przedłużki: po 1 szt. nr 648000 rozm. 200; 410

1 głowica z grzechotką: nr 647500

przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

wysokość: 122 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 65-80 mm

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 46-60 mm

Opis techniczny

liczba części	14
---------------	----

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 12-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 6-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	65-80 mm
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	46-60 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	785 mm
szerokość	200 mm
wysokość	122 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Czop przesuwny, 1 cal bez przetyczki	648200
Przedłużka, 1 cal długość całkowita 200 mm	648000 200
Nasadka 6-kątna, 1 cal rozwarość klucza 80 mm	647100 80
Nasadka 12-kątna, 1 cal rozwarość klucza 55 mm	647000 55
Nasadka 6-kątna, 1 cal rozwarość klucza 70 mm	647100 70
Przetyczka dla 1 cala	648700
Nasadka 12-kątna, 1 cal rozwarość klucza 60 mm	647000 60
Nasadka 12-kątna, 1 cal rozwarość klucza 46 mm	647000 46
Przedłużka, 1 cal długość całkowita 410 mm	648000 410
Nasadka 12-kątna, 1 cal rozwarość klucza 50 mm	647000 50
Nasadka 6-kątna, 1 cal rozwarość klucza 65 mm	647100 65
Nasadka 6-kątna, 1 cal rozwarość klucza 75 mm	647100 75
Główka grzechotek, 1 cal bez uchwytu	647500