

**Kurtka robocza ognioodporna, czarny, Wielkość: L****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091464 L      |
| GTIN             | 7330509546888 |
| Klasa artykułu   | 04T           |

**Opis****Wykonanie:**

Solidna kurtka chroniąca przed płomieniami z krytym zapięciem na zamek. Fałda na plecach i formowane łokcie zapewniają elastyczność i wysoki komfort noszenia.

- **Praktyczne kieszenie.**
- **Detale odblaskowe zapewniające większą widoczność.**
- **Regulowany pasek zapinany na rzep.**

**Norma:**

EN 1149-5; EN 61482-2, Klasa 1; EN ISO 11611, Klasa 1, A1; EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

**wskazówka:**

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: Włókno specjalne 1%

skład tkaniny: 85% bawełny

skład tkaniny: 14% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m<sup>2</sup>

pranie: Pranie kolorowe 60 °C

odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne

**Opis techniczny**

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| skład tkaniny                         | Włókno specjalne 1%                                           |
| skład tkaniny                         | 85% bawełny                                                   |
| skład tkaniny                         | 14% poliestru                                                 |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m <sup>2</sup>                                          |
| pranie                                | Pranie kolorowe 60 °C                                         |
| wybielanie                            | nie wybielać                                                  |
| czyszczenie chemiczne                 | tylko czyszczenie chemiczne                                   |
| suszenie                              | delikatne suszenie bębnowe<br>(niska temperatura)             |
| Prasowanie                            | nie prasować                                                  |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 1149 Właściwości<br>elektrostatyczne               |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11611<br>Ochrona przy spawaniu                     |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed<br>ogniem i wysoką temperaturą |
| kolor                                 | czarny                                                        |
| norma                                 | EN 61482-1-2                                                  |