



Kurtka na pasku Multinorm Multiseven, żółty / bławatkowy, Rozmiar odzieżowy DE: 106



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091780 106
GTIN	4046181591797
Klasa artykułu	09S

Opis

Wykonanie:

Aktywnie oddychająca kurtka robocza z krytym zamkiem, z miękkiej i przyjemnej tkaniny. Ta odporna na wodę, olej i zabrudzenia kurtka oferuje wysoki stopień ochrony przed płomieniami i sama się gasi.

- **dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep**
- **kołnierz stojący lub wywijany**
- **dwie boczne kieszonki z krytym zamkiem**
- **cztery kieszonki wewnętrzne**
- **fałdy na plecach zapewniające swobodę ruchów.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton
 Fabric composition: 55% modacrylic
 Fabric composition: 2% special fibres

Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	106
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	43% bawełny
skład tkaniny	55% modacryl
skład tkaniny	Włókno specjalne 2%
gramatura materiału / gęstość tkaniny	350 g/m ²
pranie	Pranie kolorowe 60 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	delikatne czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
kolor	żółty / bławatkowy
norma	EN 61482-1-2
norma	EN ISO 20471
norma	EN 13034-6
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
Rodzaj produktu	Kurtka ostrzegawcza

