




Zestaw wkrętałów kątowych 6-kątnych, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną chromowane, liczba wkrętałów: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627375 9
GTIN	7610733216154
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.

Zawartość:

Po 1 wkrętału kątowym nr 627370 / 627372: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opakowanie: Uchwyt z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

liczba wkrętałów	9
Opakowanie	uchwył z tworzywa sztucznego
kształł czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętały trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Wkrętały

Akcesoria

Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 8 mm	627370 8
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 4 mm	627370 4
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 5 mm	627370 5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 6 mm	627370 6
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 1,5 mm	627370 1,5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 3 mm	627370 3
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 2 mm	627370 2
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 2,5 mm	627370 2,5
Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 10 mm	627370 10