



Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, szerokość ostrza b: 5,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660040 5,5
GTIN	7610733244478
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych i tłustych dłoniach. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

Zaleta:

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.**
- **Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.**
- **Zabezpieczenie przed staczaniem.**
- **Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.**

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 660032

Opis techniczny

grubość ostrza a	0,8 mm
szerokość ostrza b	5,5 mm
sześciokąt napędowy	nie
długość całkowita	220 mm
grot przelotowy	nie
długość grotu	120 mm
oznaczenie grotu	3
końcówka grotu	czarny
Seria	SwissGrip
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools
materiał uchwytu	elastomer
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkrętaki