



Zestaw wkrętaków (z główką Phillips i 6-kątną), 9-częściowy ze składanym uchwytem, liczba części: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667645 9
GTIN	2050001017680
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Silnie zredukowany efekt cam-out dzięki idealnie spasowanym ostrzom, np. płasko-równoległym ostrzom płaskim, bądź dokładnie na wymiar frezowanym ostrzom do wkrętów z nacięciem krzyżowym. Składany uchwyt spełnia 2 funkcje:

- **szybkie obracanie (w położeniu prostym)**
- **mocne dokręcenie (w położeniu 90°).**

Zawartość:

Składany uchwyt: 1 szt.

Groty do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1; 2; 3

Groty 6-kątne: wielk. 3; 4; 5; 6; 8

wskazówka:

Groty wymienne zob. nr 659870–659884.

Opis techniczny

liczba części	9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips

Akcesoria

Groty 8 mm 6-kątne sześciokąt 4 mm	659878 4
Groty 8 mm 6-kątne sześciokąt 8 mm	659878 8
Groty 8 mm 6-kątne sześciokąt 5 mm	659878 5
Groty 8 mm do Phillips wielkość gniazda krzyżowego 3	659870 3
Groty 8 mm do Phillips wielkość gniazda krzyżowego 1	659870 1
Groty 8 mm 6-kątne sześciokąt 6 mm	659878 6
Groty 8 mm do Phillips wielkość gniazda krzyżowego 2	659870 2
Groty 8 mm 6-kątne sześciokąt 10 mm	659878 10
Groty 8 mm do Torx Plus® profil Torx-Plus® 10IP	659884 10IP
Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX40	659882 TX40
Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwartość klucza 7 mm	659880 7
Groty 8 mm do Torx Plus® profil Torx-Plus® 25IP	659884 25IP
Groty 8 mm do Torx Plus® profil Torx-Plus® 30IP	659884 30IP
Groty 8 mm Pozidriv wielkość gniazda krzyżowego 2	659872 2
Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX45	659882 TX45
Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwartość klucza 10 mm	659880 10
Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX30	659882 TX30
Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwartość klucza 6 mm	659880 6
Groty 8 mm Pozidriv wielkość gniazda krzyżowego 3	659872 3
Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX20	659882 TX20
	659880 9

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 9 mm

Groty 8 mm do Torx Plus® profil Torx-Plus® 15IP	659884 15IP
---	-------------

Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX15	659882 TX15
---------------------------------------	-------------

Groty 8 mm do Torx Plus® profil Torx-Plus® 20IP	659884 20IP
---	-------------

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 12 mm	659880 12
---	-----------

Groty 8 mm do Torx® profil Torx® TX25	659882 TX25
---------------------------------------	-------------

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 13 mm	659880 13
---	-----------

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 11 mm	659880 11
---	-----------

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 5,5 mm	659880 5,5
--	------------

Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych rozwarłość klucza 8 mm	659880 8
--	----------