

**Zestaw wkrętek montażowych, Liczba części: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	667400 11
GTIN	4013288000675
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt** z tworzywa sztucznego o dużej udarności, z magazynkiem na wymienne grot. **Grot** 6-kątne ze spawalnej stali o szczególnej ciągliwości przy wysokiej twardości. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki w kolorze stali.

**Zawartość:**

2 grot płaskie: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1/2

1 grot Pozidriv: wielk. 1/2

3 grot 6-kątne: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strona końcówki sferycznej)

3 grot do Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Uchwyt Kraftform nr 667410: 1 szt.

**w dostawie::**

Ze składanym pokrowcem tekstylnym.

**Opis techniczny**

długość całkowita	175 mm
liczba części	11
długość grotu	100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
oznaczenie producenta	88/1
Rodzaj produktu	Wkrętaki

## Akcesoria

Groty wkrętaków do śrub o wpuście 6-kątnym sześciokąt 6 mm	667450 6
grot wkrętaka do śrub Phillips wielkość gniazda krzyżowego 1+2	667430 1+2
Uchwyt Kraftform pojedynczy	667410
Groty wkrętaka do śrub Torx profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Groty wkrętaka do śrub Torx profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Groty wkrętaków do wkrętów płaskich, dwustronne szerokość ostrza 5+7 mm	667420 5+7
Groty wkrętaka do śrub Torx profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Groty wkrętaków do śrub o wpuście 6-kątnym sześciokąt 4 mm	667450 4
Groty wkrętaków do śrub o wpuście 6-kątnym sześciokąt 5 mm	667450 5
Grot wkrętaka do śrub Pozidriv wielkość gniazda krzyżowego 1+2	667440 1+2
Groty wkrętaków do wkrętów płaskich, dwustronne szerokość ostrza 4+6 mm	667420 4+6