



Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, szerokość ostrza b: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660040 8
GTIN	7610733244492
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych i tłustych dłoniach. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

Zalety:

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.**
- **Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.**
- **Zabezpieczenie przed staczaniem.**
- **Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.**

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 660032

Opis techniczny

długość grotu	160 mm
szerokość ostrza b	8 mm
grubość ostrza a	1,2 mm
długość całkowita	270 mm
sześciokąt napędowy	nie
oznaczenie grotu	5
grot przelotowy	nie
końcówka grotu	czarny
Seria	SwissGrip
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools
materiał uchwytu	elastomer
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkrętaki