



Zestaw wkrętek do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, liczba wkrętek: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy

660041 6

GTIN

7610733249725

Klasa artykułu

63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych i tłustych dłoniach. **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

Uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

Zalety:

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwyty zapobiega obtarciu dłoni.**

- Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
- Zabezpieczenie przed staczaniem.
- Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 660040: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

w dostawie::

z uchwytem ściennym.

Opis techniczny

sześciokąt napędowy	nie
liczba wkrętaków	6
Seria	SwissGrip
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools
materiał uchwytu	elastomer
powierzchnia	niklowana i chromowana
końcówka grotu	czarny
Opakowanie	Uchwyt ścienny,
nieiskrzący	nie
obrotowa nasadka	nie
grot przelotowy	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Aksesoria

Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 10 mm

660040 10

Uchwyty do wkrętów i śrub Typ 1	666425 1
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 5,5 mm	660040 5,5
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 6,5 mm	660040 6,5
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 8 mm	660040 8
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 3,5 mm	660040 3,5
Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip szerokość ostrza b 4 mm	660040 4