




Zestawy wkrętek płaskich, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, liczba wkrętek: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662010 6
GTIN	7610733085828
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 662000: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

Opis techniczny

liczba wkrętek	6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki płaskie

Akcesoria

Wkrętki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 6,5 mm	662000 6,5
---	------------

Uchwyty do wkrętów i śrub typ 1	666425 1
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 4 mm	662000 4
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 3,5 mm	662000 3,5
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 8 mm	662000 8
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 10 mm	662000 10
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 13 mm	662000 13
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 2X70 mm	662000 2X70
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 2,5 mm	662000 2,5
Przyrząd do magnesowania	666450
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 2X50 mm	662000 2X50
Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego szerokość ostrza b 5,5 mm	662000 5,5