



## Zestaw wkrętek znormalizowanych „Stainless” do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform, liczba wkrętek: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	662510 6
GTIN	4013288116017
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

**Uchwyt Kraftform** z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze **strefami miękkimi**, ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i ramię.

**Grot Wera Lasertip®** ze stali stopowej, ze stożkowym ostrzem o **małej chropowatości** (od wielk. 3,5).

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 662500: wielk. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

### Opis techniczny

liczba wkrętek	6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
materiał	stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Wkrętaki

## Aksesoria

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 10 mm

662500 10

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 3,5 mm

662500 3,5

Uchwyty do wkrętów i śrub Typ 1

666425 1

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 8 mm

662500 8

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 4 mm

662500 4

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 3 mm

662500 3

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 6,5 mm

662500 6,5

Wkręta płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami „Stainless”, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 5,5 mm

662500 5,5