



Zestaw wkrętaków montażowych, Liczba części: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667615 25
GTIN	7610733085453
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „**multicraft**” i teleskopowy uchwyt precyzyjny do mocowania grotów.

8 dwustronnych grotów, 14 grotów i 1 wskaźnik napięcia (110 - 250 V wg VDE 0680/6) do wszystkich dostępnych połączeń śrubowych.

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.

Zawartość:

grot proste: rozm. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 00; 0; 1; 2

Grot Pozidriv: wielk. 0; 1; 2

Grot 6-kątne: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Grot do Torx®: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Próbniki napięcia nr 665020: wielk. 2,5

grot rozwiercający nr 667640: 1 szt.

uchwyt z tworzywa sztucznego nr 667620: 1 szt.

uchwyt teleskopowy: 1 szt.

w dostawie::

Zwijane etui z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Grot wymienne zob. nr 669605 – 669608 i nr 659921 – 659928.

Opis techniczny

liczba części	25
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Grot do śrub 6-kątnych Typ 2	669606 2
Groty 6 mm 6-kątne sześciokąt 5 mm	659920 5
Groty 6 mm z rowkiem szerokość ostrza 6,5 mm	659928 6,5
Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX10	659922 TX10
Grot do śrub Torx® Typ 2	669607 2
Grot do wkrętów płaskich z główką Phillips Typ 1	669605 1
Groty 6 mm z rowkiem szerokość ostrza 5,5 mm	659928 5,5
Grot do śrub Pozidriv Typ 1	669608 1
Groty 6 mm z rowkiem szerokość ostrza 8 mm	659928 8
Grot do śrub 6-kątnych Typ 1	669606 1
Groty 6 mm 6-kątne sześciokąt 4 mm	659920 4
Groty 6 mm Pozidriv wielkość gniazda krzyżowego 2	659923 2
Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX15	659922 TX15
Groty 6 mm do Phillips wielkość gniazda krzyżowego 2	659921 2
Grot do śrub Torx® Typ 1	669607 1
Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX25	659922 TX25
Grot do wkrętów płaskich z główką Phillips Typ 2	669605 2
Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX20	659922 TX20

Groty 6 mm z rowkiem szerokość ostrza 4 mm	659928 4
Grot do wkrętów płaskich z główką Phillips Typ 3	669605 3
Grot rozwiertaka	667640
Uchwyt „multicraft”, czerwony	667620
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 2,5 mm	665020 2,5