

**HALDER**

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa (czarna), Ø korpusu / materiał: 30G mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752800 30G
GTIN	4030618300045
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

**Młotki montażowe**, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

**Zastosowanie:**

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

**wskazówka:**

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 90 mm

Ø robocza obuchów: 30 mm

długość trzonka: 260 mm

długość całkowita: 300 mm

masa bez obuchów: 190 g

**Opis techniczny**

Materiał trzonka	drewniane
Ø robocza obuchów	30 mm
masa bez obuchów	190 g

długość całkowita	300 mm
długość bijaka z obuchami	90 mm
materiał obudowy	staliwo
długość trzonka	260 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfiikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Kompozyt gumowy, czarny, średnio twardy

## Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 30 mm	753450 30
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 30 mm	753500 30
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	753400 30
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 30 mm	753600 30
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 30 mm	753700 30
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 30G mm	753310 30G