

**HALDER**

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa (czarna), Ø korpusu / materiał: 50A mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	752800 50A
GTIN	4030618300380
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

**Młotki montażowe**, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

**Zastosowanie:**

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

**wskazówka:**

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 135 mm

Ø robocza obuchów: 50 mm

długość trzonka: 310 mm

długość całkowita: 365 mm

masa bez obuchów: 405 g

**Opis techniczny**

długość całkowita	365 mm
długość bijaka z obuchami	135 mm
Ø robocza obuchów	50 mm

masa bez obuchów	405 g
długość trzonka	310 mm
materiał obudowy	Aluminium
Materiał trzonka	drewniane
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
materiał wkładki	Kompozyt gumowy, czarny, średnio twardy

## Akcesoria

Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 50A mm	753310 50A
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 50 mm	753600 50
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 50G mm	753310 50G
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 50 mm	753700 50
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 50 mm	754000 50
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 50	753400 50
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 50 mm	753500 50
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 50 mm	753450 50