

 **HALDER**

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z wkładkami z superplastiku (białe),
Ø korpusu / materiał: 30G mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	753100 30G
GTIN	4030618300175
Klasa artykułu	73W

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 90 mm

Ø robocza obuchów: 30 mm

długość trzonka: 260 mm

długość całkowita: 300 mm

masa bez obuchów: 190 g

Opis techniczny

Materiał trzonka	drewniane
masa bez obuchów	190 g
długość bijaka z obuchami	90 mm

materiał obudowy	staliwo
długość całkowita	300 mm
Ø robocza obuchów	30 mm
długość trzonka	260 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
materiał wkładki	Superplastik, biały, średnio twardy

Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 30 mm	753450 30
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 30 mm	753700 30
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 30 mm	753500 30
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 30 mm	753600 30
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 30G mm	753310 30G
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 30	753400 30