

HALDER**Młotki SIMPLEX z trzonkiem, bez wkładek wymiennych obuchów, Ø korpusu / materiał: 60G mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753300 60G
GTIN	2050001004611
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Młotki montażowe korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

długość bijaka z obuchami: 145 mm

Ø robocza obuchów: 60 mm

długość trzonka: 340 mm

długość całkowita: 405 mm

masa bez obuchów: 880 g

Opis techniczny

Ø korpusu	60 mm
materiał obudowy	staliwo
długość trzonka	340 mm
Ø robocza obuchów	60 mm

długość bijaka z obuchami	145 mm
długość całkowita	405 mm
masa bez obuchów	880 g
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX

Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 60 mm	753700 60
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 60 mm	753600 60
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 60 mm	753450 60
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 60G mm	753310 60G
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 60 mm	753500 60
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	753400 60
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 60 mm	754000 60