

 **HALDER**

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa (czarna), Ø korpusu / materiał: 60G mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	752800 60G
GTIN	4030618300076
Klasa artykułu	73W

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A = z korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G = z korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 145 mm

Ø robocza obuchów: 60 mm

długość trzonka: 340 mm

długość całkowita: 405 mm

masa bez obuchów: 880 g

Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	145 mm
masa bez obuchów	880 g
długość trzonka	340 mm

długość całkowita	405 mm
Ø robocza obuchów	60 mm
Materiał trzonka	drewniane
materiał obudowy	staliwo
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfiikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Kompozyt gumowy, czarny, średnio twardy

Akcesoria

Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 60G mm	753310 60G
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 60 mm	754000 60
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 60 mm	753450 60
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 60 mm	753500 60
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 60 mm	753700 60
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 60 mm	753600 60
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 60	753400 60