

Weidmüller **Szczypce do ściągania izolacji i zaciskania stripax® plus****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 729493 |
| GTIN | 4008190067267 |
| Klasa artykułu | 73H |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu. Z mechanizmem do zaciskania i magazynkiem na końcówki tulejkowe (w odcinkach, umieszczony w uchwycie).

Zaleta:

Przecinanie kabli i **ściąganie izolacji** oraz **zaciskanie** końcówek tulejkowych **za pomocą jednego narzędzia**, bez potrzeby pracochłonnej zmiany narzędzi.

Zastosowanie:

Okablowanie i prace instalacyjne w produkcji małoseryjnej (np. budowa szaf rozdzielczych).

Wyp. dodatkowe:

Zestawy końcówek tulejkowych po 500 sztuk (10 odcinków po 50 sztuk) nr 729497 w rozmiarach 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

wskazówka:

Mogą być stosowane jedynie końcówki tulejkowe Weidmüller w taśmie, nr 729497.

Zastosowanie końcówek tulejkowych odcinanych z rolki może spowodować uszkodzenie szczypiec.

długość całkowita: 210 mm

do przewodów o przekroju: 0,5 - 2,5 mm²

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------|
| długość całkowita | 210 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| do przewodów o przekroju | 0,5 - 2,5 mm ² |
| oznaczenie producenta | Stripax Plus 2.5 |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Zestaw końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 0,75 mm ² | 729497 0,75 |
| Zestaw końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 0,5 mm ² | 729497 0,5 |
| Zestaw końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 1,0 mm ² | 729497 1,0 |
| Zestaw końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 1,5 mm ² | 729497 1,5 |
| Zestaw końcówek tulejkowych do przewodów o przekroju 2,5 mm ² | 729497 2,5 |