



## Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 20-elementowy do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	700170
GTIN	3148515415005
Klasa artykułu	73R

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt i przegub odkuwane, końcówki wymienne (wkręt zaciskowy). Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Ze **sprężyną rozwierającą** i bezstopniowo regulowanym **ogranicznikiem otwarcia**.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych, z 9 parami wymiennych końcówek (po 3 pary proste, odgięte o 45° i odgięte o 90°).

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

do wewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

$\varnothing$  końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych: 0,9; 1,3; 1,8 mm

$\varnothing$  końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych: 0,9; 1,3; 1,8 mm

maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych: 180 mm

maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych: 180 mm

## Opis techniczny

Ø końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	0,9; 1,3; 1,8 mm
do wewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	180 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	180 mm
liczba szczypiec	2
Ø końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	0,9; 1,3; 1,8 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
przechowywane w	Pojemniki z tworzywa sztucznego
norma	DIN 5254 A i B
norma	DIN 5256 C i D
wymienna końcówka	tak
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,