

HALDER

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z wkładkami z superplastiku (białe),
Ø korpusu / materiał: 80G mm**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 753100 80G |
| GTIN | 4030618300212 |
| Klasa artykułu | 73W |

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfiikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 165 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 400 mm

długość całkowita: 490 mm

masa bez obuchów: 2145 g

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| masa bez obuchów | 2145 g |
| długość całkowita | 490 mm |
| długość bijaka z obuchami | 165 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| materiał obudowy | staliwo |
| Ø robocza obuchów | 80 mm |
| Materiał trzonka | drewniane |
| długość trzonka | 400 mm |
| certyfikat bezpieczeństwa | GS VPA Remscheid |
| Seria | Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX |
| materiał wkładki | Superplastik, biały, średnio twardy |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 80 mm | 753500 80 |
| Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80 | 753400 80 |
| Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 80G mm | 753310 80G |
| Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 80 mm | 753700 80 |
| Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80L | 753400 80L |