

**HALDER**

**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z wkładkami z superplastiku (białe),  
Ø korpusu / materiał: 40A mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753100 40A
GTIN	4030618300496
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

**Młotki montażowe**, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

**Zastosowanie:**

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

**wskazówka:**

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

Ø robocza obuchów: 40 mm

długość trzonka: 280 mm

długość całkowita: 330 mm

masa bez obuchów: 245 g

**Opis techniczny**

materiał obudowy	Aluminium
Materiał trzonka	drewniane
długość całkowita	330 mm

Ø robocza obuchów	40 mm
długość trzonka	280 mm
długość bijaka z obuchami	110 mm
masa bez obuchów	245 g
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
materiał wkładki	Superplastik, biały, średnio twardy

## Akcesoria

Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 40	753400 40
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 40 mm	753500 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40G mm	753310 40G
Obuchy SIMPLEX z tworzywa TPE-soft, szt. do Ø obucha 40 mm	753450 40
Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, szt. do Ø obucha 40 mm	754000 40
Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 40 mm	753700 40
Obuchy SIMPLEX z tworzywa sztucznego, szt. do Ø obucha 40 mm	753600 40
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 40A mm	753310 40A