



## Zestaw bitów z uchwytem 10-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676060
GTIN	4013288041647
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

#### Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 675200, rozm. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 675220, rozm. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,5x4; 1,0x5,5

Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. z uchwytem szybkowymiennym C/E 6,3

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
oznaczenie producenta	KK 10
liczba części	10
uchwyt	Uchwyt do wkrętaka

grot teleskopowy chowany w uchwycie	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

## Akcesoria

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675220 2/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675200 2/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675220 1/25