



Asortyment precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, liczba szczypiec: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	700155 8
GTIN	4003773050131
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione; wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Przegłub szczypiec do pierścieni osadczych zewnętrznych z **sprężyną rozwierającą**.

Zalety:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719790 rozm. J1; J2; J11; J21.

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719890 rozm. A1; A2; A11; A21.

wskazówka:

Asortyment bez walizki patrz nr 700156, wielk. 8

Opis techniczny

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \emptyset	10 – 25; 19 – 60 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	130; 140; 175; 185 mm
\emptyset końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	130; 140; 170; 180 mm
\emptyset końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
liczba szczypiec	8
do wewnętrznych pierścieni osadczych o \emptyset	12 – 25; 19 – 60 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
przechowywane w	walizka z tworzywa sztucznego.
norma	DIN 5254 A i B
norma	DIN 5256 C i D
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J11	719790 J11
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A11	719890 A11
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J2	719790 J2
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A21	719890 A21
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J1	719790 J1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A1	719890 A1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A2	719890 A2

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J21

719790 J21